

**Garant****90° rohová fréza dlouhá, válcová stopka, Ø D / počet břitů Z: 32/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215710 32/3
GTIN	4045197410597
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, max. přesnost a řezný výkon. Pro frézování do plného a při záběru v celé šířce záběru i po celé délce břitu je nutná stabilita stroje.

Bez vnitřního chlazení.

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 5,0** s čepelí č. **674252 vel. 15IP**.

**Technický popis**

Ø břitu $D_c$	32 mm
Délka vyložení $L_1$	50 mm
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Celková délka $L_{celk.}$	250 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 16..
Počet břitů Z	3
Provedení stopky	válcová stopka
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně

Vnitřní chlazení	ne
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 5,0 Nm	211750 5,0
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná	219812
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP