

**Garant****TK upínač konfigurovatelný, Pro Ø řezné hlavy D: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	212000 25
GTIN	4045197659255
Třída artiklu	29W

**Popis****Provedení:**

Přesně broušený upínač pro šroubovací hlavy GARANT TopCut.

**Systém přesné obvodové házivosti  $\leq 10 \mu\text{m}$**  díky kuželové a rovinné upínací ploše.

Stopka broušená po celé délce v h6 pro individuální zkracování a uvolňování.

**Upozornění:**

**Maximální hloubka frézování** =  $L_1 + l$ ; l = viz rozměry šroubovacích hlav: č. 210050 – 210410.

Upínací klíč = č. 219987.

Vložka pro momentový klíč = č. 219986.

Při dlouhých vyloženíh nástrojů redukuje technologická data.

Stopku lze uvolnit na  $\varnothing d_{1 \text{ min}}$

**Technický popis**

Pro Ø řezné hlavy D	25 mm
Užitná délka $L_1$	45,8 mm
Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
Minimální vnější Ø, který lze uvolnit $d_1$	24,8 mm
Doporučený utahovací moment	35 Nm
Celková délka L	198 mm
Řada	TopCut
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem

