

Garant**Fazetková fréza, s otvorem, Úhel γ : 60stupeň****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215795 60
GTIN	4045197383242
Třída artiklu	210

Popis**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003
Nejmenší \varnothing D	17 mm
Upínací otvor \varnothing	16 mm
Největší \varnothing D ₁	45 mm
Dosažitelná délka fazetky l	27,5 mm
Celková délka L _{celk.}	52 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Dosažitelná šířka fazetky b	13 mm
Úhel γ	60 stupeň
Dosažitelná výška fazetky h	24 mm
Efektivní počet břitů Z _{eff}	3

Posuv na zub při h_{max}	0,12 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	9
Provedení stopky	s otvorem
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219814
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP