

Garant**Fazetková fréza, s otvorem, Úhel γ : 15stupeň****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215795 15
GTIN	4045197383211
Třída artiklu	210

Popis**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Největší $\varnothing D_1$	70 mm
Nejmenší $\varnothing D$	17 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	3
Upínací otvor \varnothing	22 mm
Úhel γ	15 stupeň
Dosažitelná šířka fazetky b	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003
Dosažitelná výška fazetky h	7 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	52 mm
Dosažitelná délka fazetky l	27,5 mm
Posuv na zub při h_{max}	0,4 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	9
Provedení stopky	s otvorem
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219814