


Garant**Fazetková fréza, s otvorem, Úhel γ : 40stupeň****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215795 40
GTIN	4045197412911
Třída artiklu	210

Popis**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Největší $\varnothing D_1$	59 mm
Nejmenší $\varnothing D$	17 mm
Dosažitelná výška fazetky h	17,8 mm
Dosažitelná délka fazetky l	27,5 mm
Dosažitelná šířka fazetky b	19 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	52 mm
Úhel γ	40 stupeň
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Upínací otvor \varnothing	22 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003

Efektivní počet břitů Z_{eff}	3
Posuv na zub při h_{max}	0,16 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	9
Provedení stopky	s otvorem
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219814
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP