

Garant**90° rohová fréza, stopka Weldon, Ø D / Zef: 32/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215860 32/3
GTIN	4045197133311
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Velmi vysoký obráběcí výkon díky 2, resp. 3 břitům na otáčku.

Použití:

Pro obvodové frézování.

Upozornění:

Nepoužívejte k šikmému (ramping) a cirkulárnímu zanořování!

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003
Ø břitu D_c	32 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø stopky D_s h6	32 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	38 mm
Celková délka $L_{celk.}$	114 mm
Délka vyložení L_1	54 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	3
Počet vyměnitelných břitových destiček	12
Provedení stopky	stopka Weldon

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219814