

**Garant****90° rohová fréza, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 80/10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215850 80/10
GTIN	4045197221872
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

S otvorem k přišroubování.

**Použití:**

**Univerzální použití pro všechny materiály.**

- **Rohové a drážkové frézování, vnitřní kopírování, kruhové frézování, zavrtávací kruhové frézování, obvodové frézování.**

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

- **Po delším používání upínací šrouby vyměnitelných břitových destiček vyměňte. Používejte pouze dobře namazané (např. měděnou pastou).**

**Technický popis**

Ø břitu D <sub>c</sub>	80 mm
Celková délka L <sub>celk.</sub>	50 mm
Upínací otvor Ø	27 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003..
Počet břitů Z	10
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,19 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	74,85 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	157 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	158 mm
$\varnothing D_3$	77 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219814
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP