

**Garant****90° rohová fréza, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 50/6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215850 50/6
GTIN	4045197221759
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

S otvorem k přišroubování.

**Použití:****Univerzální použití pro všechny materiály.**

- Rohové a drážkové frézování, vnitřní kopírování, kruhové frézování, zavrtávací kruhové frézování, obvodové frézování.

**Upozornění:**Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

- **Po delším používání upínací šrouby vyměnitelných břitových destiček vyměňte. Používejte pouze dobře namazané (např. měděnou pastou).**

**Technický popis**

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Upínací otvor Ø	22 mm
Ø břitu $D_c$	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003..

Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Počet břitů Z	6
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,32 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	44,85 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	97 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	98 mm
$\varnothing D_3$	47 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219814
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2