

## Garant

**90° rohová fréza, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 25/4mm**



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	215800 25/4
GTIN	4045197133182
Třída artiklu	210

### Popis

#### Použití:

**Univerzální použití pro všechny materiály.**

- Rohové a drážkové frézování, vnitřní kopírování, kruhové frézování, zavrtávací kruhové frézování, obvodové frézování.

#### Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č.211750 vel. 1,2s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

- Po delším používání upínací šrouby vyměnitelných břitových destiček vyměňte. Používejte pouze dobře namazané (např. měděnou pastou).

### Technický popis

Délka vyložení $L_1$	49 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003..
Celková délka $L_{celk.}$	105 mm
Ø břitu $D_c$	25 mm
Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Počet břitů Z	4
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	19,85 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$	48 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{min}$	47 mm

Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,72 stupeň
$\varnothing D_3$	22 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219814
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2