

**Garant**
**90° rohová fréza, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 20/2Lmm**


## Údaje o objednávce

Artikové číslo	215800 20/2L
GTIN	4045197281173
Třída artiklu	210

## Popis

### Použití:

**Univerzální použití pro všechny materiály.**

- Rohové a drážkové frézování, vnitřní kopírování, kruhové frézování, zavrtávací kruhové frézování, obvodové frézování.

### Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č.211750 vel. 1,2s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

- Po delším používání upínací šrouby vyměnitelných břitových destiček vyměňte. Používejte pouze dobře namazané (např. měděnou pastou).

## Technický popis

Ø stopky $D_s$ h6	20 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	150 mm
Délka vyložení $L_1$	50 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003..
Ø břitu $D_c$	20 mm
Počet břitů Z	2
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\text{max}}$	14,85 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\text{max}}$	38 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{\text{min}}$	37 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\text{max}}$	0,96 stupeň

Ø D <sub>3</sub>	17 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219814
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2