

Garant**90° rohová fréza, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 16/2mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215870 16/2
GTIN	4045197193032
Třída artiklu	210

Popis**Použití:**

Univerzální použití ve všech materiálech a pro frézování drážek.

Upozornění:

Upínače pro frézy se závitem viz katalog - část 3.

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.**Technický popis**

Ø D ₁ h ₆	8,5 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003
Ø D ₂	12,7 mm
Upínací závit M	M8
Celková délka L _{celk.}	23 mm
Ø břitu D _c	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Počet břitů Z	2
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	30 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	29 mm
Úhel šikmého zanořování α _{max}	1,32 stupeň

Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	10,85 mm
$\varnothing D_3$	13 mm
Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219814