

**Garant**
**90° rohová fréza, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z: 32/5mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215800 32/5
GTIN	4045197133199
Třída artiklu	210

**Popis**
**Použití:**
**Univerzální použití pro všechny materiály.**

- Rohové a drážkové frézování, vnitřní kopírování, kruhové frézování, zavrtávací kruhové frézování, obvodové frézování.

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č.211750 vel. 1,2s čepelí č. 674252 vel. 8IP.

- Po delším používání upínací šrouby vyměnitelných břitových destiček vyměňte. Používejte pouze dobře namazané (např. měděnou pastou).

**Technický popis**

Ø břitu $D_c$	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Délka vyložení $L_1$	54 mm
Celková délka $L_{celk.}$	110 mm
Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
Počet břitů Z	5
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{max}$	26,85 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{max}$	62 mm
Vrtací kruhové frézování Ø $D_{min}$	61 mm

Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	0,53 stupeň
$\varnothing D_3$	29 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219814
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2