

**Garant****90° rohová fréza, stopka Weldon, Ø D / Zef: 25/3mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	215860 25/3
GTIN	4045197133298
Třída artiklu	210

## Popis

**Provedení:**

Velmi vysoký obráběcí výkon díky 2, resp. 3 břitům na otáčku.

**Použití:**

Pro obvodové frézování.

**Upozornění:**

**Nepoužívejte k šikmému (ramping) a cirkulárnímu zanořování!**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

## Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk}}$	110 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	28 mm
Efektivní počet břitů $Z_{\text{eff}}$	3
Ø břitu $D_c$	25 mm
Ø stopky $D_s$ h6	25 mm
Délka vyložení $L_1$	52 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	9
Provedení stopky	stopka Weldon

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219814
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2