

**CCMT 09T308, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260098 CA6525
GTIN	4960664589210
Třída artiklu	25E

Popis

CCMT 09T308 CA6525 Druh: CA6525

Lamač třísek: MQ

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 140 m/min**Technický popis**

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 140 m/min
Lamač třísek	MQ
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Druh	CA6525
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 09T308
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení