

Garant**90° rohová fréza, stopka Weldon, Ø D / Zef: 32/2mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	215860 32/2
GTIN	4045197133304
Třída artiklu	210

Popis

Provedení:

Velmi vysoký obráběcí výkon díky 2, resp. 3 břitům na otáčku.

Použití:

Pro obvodové frézování.

Upozornění:

Nepoužívejte k šikmému (ramping) a cirkulárnímu zanořování!

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Technický popis

Délka vyložení L_1	54 mm
Ø břitu D_c	32 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Celková délka $L_{celk.}$	114 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	38 mm
Ø stopky D_s h6	32 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	8
Provedení stopky	stopka Weldon

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219814