

Garant**90° rohová fréza, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 63/9mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215850 63/9
GTIN	4045197221858
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

S otvorem k přišroubování.

Použití:**Univerzální použití pro všechny materiály.**

- Rohové a drážkové frézování, vnitřní kopírování, kruhové frézování, zavrtávací kruhové frézování, obvodové frézování.

Upozornění:Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

- **Po delším používání upínací šrouby vyměnitelných břitových destiček vyměňte. Používejte pouze dobře namazané (např. měděnou pastou).**

Technický popis

Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003..
Ø břitu D_c	63 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Upínací otvor \varnothing	22 mm
Počet břitů Z	9
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,25 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	57,85 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	123 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	60 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219814
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP