

**CC.T 060204, Typ: PR1425**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260092 PR1425
GTIN	4960664653959
Třída artiklu	25E

Popis

CC.T 060204 PR1425 Druh: PR1425

Lamač třísek: MFP-GF

Tolerance: G

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 1 mmPosuv f : 0,03 - 0,12 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 150 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 150 m/min
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	MFP-GF
Posuv f	0,03 - 0,12 mm/ot,

Druh	PR1425
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCGT 060204
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení