

**CC.T 09T304, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260097 CA6525
GTIN	4960664589203
Třída artiklu	25E

Popis

CC.T 09T304 CA6525 Druh: CA6525

Lamač třísek: MQ

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posuv f : 0,05 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 140 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Lamač třísek	MQ
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 140 m/min

Druh	CA6525
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 09T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení