

Rohová fréza na hliník, se závitem, Ø D / počet břitů Z: 42/4**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	211757 42/4
GTIN	4067263107071
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonný frézovací systém pro vysoké řezné rychlosti. Naprosto přesné uložení vyměnitelných destiček. Maximální odolnost proti zkrutu díky optimalizovanému zajištění odstředivé síly.

Pozor:

Před použitím vyměnitelné břitové destičky č. 211776 ALU ($r = 5,0$ mm) a 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) musíte upravit lůžka vyměnitelných břitových destiček na fréze.

Upozornění:

Doporučený utahovací moment pro upevnění upínacích šroubů č. 219878 4 a 219878 5 je **3,2 Nm**.

Technický popis

Vrtací kruhové frézování Ø D_{min}	74 mm
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Počet břitů Z	4
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	29,56 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	9 mm
Ø břitu D_c	42 mm
Ø D_2	29 mm

Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	82 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	2,9 stupeň
Upínací závit M	M16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	ZDHT 1505
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219878 4 (15IP)
Provedení stopky	se závitem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 4	219878 4