

Garant**90° rohová fréza, s otvorem, Ø D / počet břitů Z: 100/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215850 100/12
GTIN	4045197281234
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

S otvorem k přišroubování.

Použití:

Univerzální použití pro všechny materiály.

- Rohové a drážkové frézování, vnitřní kopírování, kruhové frézování, zavrtávací kruhové frézování, obvodové frézování.

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

- **Po delším používání upínací šrouby vyměnitelných břitových destiček vyměňte. Používejte pouze dobře namazané (např. měděnou pastou).**

Technický popis

Ø břitu D _c	100 mm
Upínací otvor Ø	32 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1003..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Počet břitů Z	12
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,15 stupeň
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	94,85 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	197 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	198 mm
$\varnothing D_3$	97 mm
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 1,2 Nm	211750 1,2
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219814
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP