

Garant**CC.T 09T304, Typ: CB7010**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260150 CB7010
GTIN	4045197667922
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 09T304 CB7010 Druh: CB7010
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mm
Posuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 90 - 240 m/min

Technický popis

Vedlejší použití	M
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	SM
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	70 - 180 m/min
Řezná rychlost v_c hlavní použití	90 - 240 m/min

Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Druh	CB7010
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 09T304
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení