

**CC.T 060202, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260091 CA510
GTIN	4960664696420
Třída artiklu	25E

Popis

CC.T 060202 CA510 Druh: CA510

Lamač třísek: HQ

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mmPosuv f : 0,05 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 140 - 450 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,2 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	HQ
Řezná rychlost v_c hlavní použití	140 - 450 m/min
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm

Druh	CA510
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 060202
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení