

Garant**TK odjehlovač zpět a vpřed se spirálovým úhlem, TiSiN, Ø DC: 9,8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	208181 9,8
GTIN	4067263107491
Třída artiklu	11X

Popis**Provedení:****Extra dlouhá stopka.**

Oboustranně broušená hlava s úhlem 45°.

Oboustranně broušený spirálový úhel hlavy zajistí **výrazně měkčí řez** a tím **vynikající kvalitu povrchu**. Pro **univerzální použití** bezmála u všech materiálů. Nově vyvinutý povlak **efektivně brání tvorbě nárůstků na břitu** i u hliníku a korozivzdorných ocelí (INOX). Ploché provedení

Použití:

Pro **obousměrné odjehlování a srážení hran** na obtížně přístupných místech.

Velmi vhodný **pro konturovací práce**.

Upozornění:

Následný produkt pro č. 208180.

Technický popis

Ø D ₁ +0,05	6 mm
Tvar	Ploché
Celková délka L	100 mm
Rohový úhel čela	45 stupeň
Počet zubů Z	5
L ₄ +0,5	96 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Posuv f _z pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm ²	0,05 mm
Fazetkové frézování	dopředu a dozadu 45

L ₂ +0,5	4 mm
Ø břitu D _c	9,8 mm
Úhel sklonu šroubovice	5 stupeň
Povlak	TiSiN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Tolerance jmenovitý Ø	±0,05
Úhel hrotu kuželového záhlubníku	90 stupeň
Šířka záběru a _e při operaci frézování	0,25×L ₂ při obvodovém frézování
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení	ne
Tolerance stopky	h6
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Odjehlovače

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	130 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	80 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	75 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	75 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	50 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	20 m/min	S
GG(G)	vhodný	50 m/min	K
Uni	vhodný		

mokrý max.	vhodný
mokrý min.	omezené použití
suché	vhodný
Vzduch	vhodný
Služby	
Broušení stopky Typ HB	129100 HB