


Garant**CC.T 060202, Typ: HU7310**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260140 HU7310
GTIN	4045197667663
Třída artiklu	21G

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	350 - 600 m/min
Hlavní způsob použití	N
Hloubka řezu a_p	0,1 - 4 mm
Lamač třísek	AM
Rohový rádius	0,2 mm
Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Typ	HU7310
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
Povlak	bez povlaku

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení