

**Garant****CC.T 09T302, Typ: CB7010**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	260148 CB7010
GTIN	4045197667823
Třída artiklu	21G

## Popis

CC.T 09T302 CB7010 Druh: CB7010  
Lamač třísek: SM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 90 - 240 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	90 - 240 m/min
Vedlejší použití	M
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	70 - 180 m/min

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	SM
Druh	CB7010
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	Cermet
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 09T302
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení