

**DNMG 150604, Typ: CA4515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250796 CA4515
GTIN	4960664600632
Třída artiklu	25E

Popis

DNMG 150604 CA4515 Druh: CA4515
Lamač třísek: STD
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,05 - 0,7 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 110 - 360 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 360 m/min
Lamač třísek	STD
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	K
Posuv f	0,05 - 0,7 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	CA4515

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150604
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení