


**DNMG 150604, Typ: KW10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250796 KW10
GTIN	4960664224371
Třída artiklu	25E

**Popis**

DNMG 150604 KW10 Druh: KW10  
Lamač třísek: AH  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,8 - 3,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 400 m/min

**Technický popis**

Posuv $f$	0,1 - 0,35 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 400 m/min
Lamač třísek	AH
Rohový rádius	0,4 mm
Hlavní způsob použití	N
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu $a_p$	0,8 - 3,5 mm
Druh	KW10

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150604
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení