


**DNMG 150608, Typ: KW10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250797 KW10
GTIN	4960664224388
Třída artiklu	25E

Popis

DNMG 150608 KW10 Druh: KW10

Lamač třísek: AH

Hloubka řezu a_p : 0,8 - 3,5 mmPosuv f : 0,1 - 0,35 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 400 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 400 m/min
Lamač třísek	AH
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,8 - 3,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Hlavní způsob použití	N
Druh	KW10

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení