



## Akumulátorová inspekční svítilna Line Light, Typ: 465



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081341 465
GTIN	5708997352441
Třída artiklu	08C

### Popis

#### Provedení:

Pracovní světlo Line Light je vyrobeno z extrudovaného akrylátového profilu se **zapracovanou čočkou** (úhel vyzařování 75°) a díky tomu je obzvláště **robustní a odolné proti nárazům**. S přídatnou přední kapesní svítilnou (150 lumenů).

Lampu můžete v držáku otáčet a nastavit tak, aby vás neoslňovala.

#### Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

#### Rozsah dodávky:

Pracovní svítilna s akumulátorem, síťovým napáječem, sponou s magnetem a upevňovacím háčkem.

### Technický popis

Ochranná třída IP	IP 65
Zóna ATEX	žádná
Doba svícení	1,5 h
Světelný tok	150 - 600 lm
Celková délka	357 mm
Ø hlavy	25 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem

Osvětlovací těleso	Modul LED
Kapacita akumulátoru	2,6 Ah
Počet obsažených akumulátorů	1
Typ akumulátoru	Li-Ion
Úhel záření	75 stupeň
Napětí akumulátorů	3,7 V
Teplota barev	6000 K
Světelný výkon	2,6 W
Hmotnost	220 g
Druh produktu	Inspekční svítilna