

**VNMG 160408, Typ: CA4515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251824 CA4515
GTIN	4960664600380
Třída artiklu	25E

Popis

VNMG 160408 CA4515 Druh: CA4515

Lamač třísek: STD

Hloubka řezu a_p : 0,75 - 3 mmPosuv f : 0,05 - 0,7 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 110 - 360 m/min**Technický popis**

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,75 - 3 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,05 - 0,7 mm/ot,
Hlavní způsob použití	K
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 360 m/min
Lamač třísek	STD
Druh	CA4515

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VNMG 160408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení