

**CCMT 060204, Typ: SP4019****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260181 SP4019
GTIN	2050001938978
Třída artiklu	28A

Popis

CCMT 060204 SP4019 Druh: SP4019

Lamač třísek: 73

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 5 mmPosuv f : 0,1 - 0,45 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 440 m/min**Technický popis**

Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 440 m/min
Hlavní způsob použití	UNI
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,2 - 5 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	73
Rohový rádius	0,4 mm
Druh	SP4019

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 060204
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení