

**CCGT 09T300, Typ: SP4019****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	260075 SP4019
GTIN	2050001938909
Třída artiklu	28D

Popis

CCGT 09T300 SP4019 Druh: SP4019

Lamač třísek: 62

Hloubka řezu a_p : 0,15 - 3 mm

Posuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 440 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	62
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 440 m/min
Hlavní způsob použití	UNI
Hloubka řezu a_p	0,15 - 3 mm
Druh	SP4019
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování

Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCGT 09T300
Počet výměn/řezání	2
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení