

Garant**CC.T 09T308, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260152 HB7020
GTIN	4045197698865
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 09T308 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač třísek	SM

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 09T308
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení