


**Garant****DN.G 110404, Typ: HB7215**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250752 HB7215
GTIN	4045197322418
Třída artiklu	21G

## Popis

DN.G 110404 HB7215 Druh: HB7215  
Lamač třísek: GM  
Tolerance: M  
Hloubka řezu  $a_p$ : 1,5 - 5 mm  
Posuv  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 180 - 300 m/min

## Technický popis

Posuv $f$	0,25 - 0,6 mm/ot,
Hloubka řezu $a_p$	1,5 - 5 mm
Hlavní způsob použití	K
Lamač třísek	GM
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	180 - 300 m/min

Druh	HB7215
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 110404
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení