

**VNMG 160408, Typ: SW05****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251824 SW05
GTIN	4960664629978
Třída artiklu	25E

**Popis**

VNMG 160408 SW05 Druh: SW05

Lamač třísek: MU

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 3 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 140 m/min**Technický popis**

Lamač třísek	MU
Hlavní způsob použití	Ti
Posuv $f$	0,1 - 0,35 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 140 m/min
Druh	SW05

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VNMG 160408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení