

**VNMG 160404, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251752 CA510
GTIN	4960664700066
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	180 - 590 m/min
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv $f$	0,13 - 0,4 mm/ot,
Lamač třísek	PQ
Typ	CA510
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení