

Garant
Soustružnický držák eco krátký, pravý, Velikost stopky / destičky: 25/06 mm


Údaje o objednávce

Artikové číslo	251904 25/06
GTIN	4045197651112
Třída artiklu	21U

Popis

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: PWLNR/L 2525X06

Vhodná vyměnitelná břitová destička: WN.. 0604..

Funkční šířka L₄: 32 mm

Délka hlavy L₁: 30 mm

Celková délka L: 101,5 mm

Podložka: 259031 9

Technický popis

Šroubek klínku	259018 4
Pružina	259046 2
Funkční šířka L ₄	32 mm
Velikost destiček	6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0604..

Velikost stopky	25 mm
ISO kód držáku	PWLNRL 2525X06
Délka hlavy L ₁	30 mm
Lomená páka	259015 6
Podložka	259031 9
Celková délka L	101,5 mm
Způsob použití	pravý
Norma	DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka Typ 9	259031 9
Šroubek klínku Typ 4	259018 4
Lomená páka Typ 6	259015 6
Pružina Typ 2	259046 2
PrecisionBit pro šestihran, stopka E 6,3 6hran 2,5 mm	674242 2,5
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500