

**VNMG 160404, Typ: CA6525****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	251752 CA6525
GTIN	4960664513208
Třída artiklu	25E

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Hlavní způsob použití	M
Lamač třísek	MQ
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Typ	CA6525
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VNMG 160404
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení