



Hrubovací brusný kotouč Cubitron™ 3 CUT AND GRIND, Ø kotouče × šířka kotouče: 178X4mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	560446 178X4
GTIN	4064035079116
Třída artiklu	53M

Popis

Provedení:

Hrubovací brusný kotouč s inovativním **přesně tvarovaným keramickým zrnem Cubitron™ 3 pro ocel a INOX**. Velmi vysoký obrušovací výkon a nejdelší životnost. Nízký přítlak pro práci, která vás neunaví.

Přepracované přesně tvarované zrno Cubitron™ II s **vylepšenou mikrokrytalickou strukturou pro vyšší výkonnost, lepší provedení a udržitelnost**. Ve srovnání s provedením Cubitron™ II až o 5 % vyšší velikost řezné rychlosti a klidnější průběh broušení.

Použití:

Výrobek je možné používat jako hrubovací i jako dělicí kotouč a je tak ideální pro řezání, broušení a spárování. Vhodné pro použití v nerezové oceli a oceli.

Specifikace:

A36R-BF

Technický popis

Šířka kotouče	4,2 mm
Ø kotouče	178 mm

Popis tvaru	Přímé
Pro tloušťky materiálů	12,6 - 21 mm
Ø otvoru	22,23 mm
Zkratka brusiva	keramika
Specifikace	A36R-BF
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	20-30 stupeň
Doporučený úhel nastavení	Poloměr stupeň
Optimalizováno pro materiál	dřevo
Optimalizováno pro materiál	INOX
Pohonný agregát	Úhlová bruska
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
suché	vhodný		