



## Hrubovací brusný kotouč Cubitron™ 3, Ø podložky × šířka podložky: 230X7mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	560445 230X7
GTIN	4064035078867
Třída artiklu	53M

### Popis

#### Provedení:

Přepracované přesně tvarované zrno Cubitron™ II s **vylepšenou mikrokrytalickou strukturou pro vyšší výkonnost, lepší provedení a udržitelnost**. Ve srovnání s provedením Cubitron™ II až o 14 % vyšší rychlost úběru materiálu a 2x větší úběr materiálu.

Hrubovací brusný kotouč s inovativním **přesně tvarovaným keramickým zrnem Cubitron™ 3 pro ocel a INOX**. Velmi vysoký obrušovací výkon a nejdelší životnost. Nízký přítlak pro práci, která vás neunaví.

#### Použití:

Pro obrábění v náročných brusných operacích, jako je např. obrábění svarů. Vhodné pro použití na nerezové oceli, oceli a na slitinách pro letecký průmysl.

#### Specifikace:

A36R-BF

### Technický popis

Popis tvaru	Zalomené
Ø kotouče	230 mm

Ø otvoru	22,23 mm
Šířka kotouče	7 mm
Brusivo	Keramické zrno
Zkratka brusiva	keramika
Specifikace	A36R-BF
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	dřevo
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
suché	vhodný		