

**CCMT 060202, Typ: CA6525**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	260190 CA6525
GTIN	4960664491766
Třída artiklu	25E

Technický popis

Lamač třísek	GK
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,2 mm
Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 140 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Typ	CA6525
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060202
Počet výměn/řezání	2

Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení