


**DNMG 150608, Typ: CA6525**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250797 CA6525
GTIN	4960664471744
Třída artiklu	25E

**Popis**

DNMG 150608 CA6525 Druh: CA6525

Lamač třísek: MS

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,7 - 4 mm

Posuv  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/ot,

Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 220 m/min

**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 220 m/min
Lamač třísek	MS
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,7 - 4 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,35 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Druh	CA6525

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení