

Garant**CC.T 09T302, Typ: HB7020**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	260148 HB7020
GTIN	4045197698841
Třída artiklu	21G

Popis

CC.T 09T302 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,2 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Lamač třísek	SM
Hloubka řezu a_p	0,2 - 4 mm
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CCMT 09T302
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení