

**DNMG 150616, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 250894 CA510  |
| GTIN           | 4960664698387 |
| Třída artiklu  | 25E           |

**Popis**

DNMG 150616 CA510 Druh: CA510  
Lamač třísek: PH  
Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 5 mm  
Posuv  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 80 - 450 m/min

**Technický popis**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Hlavní způsob použití               | P                 |
| Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití | 80 - 450 m/min    |
| Podmínky řezu                       | kontinuální       |
| Rohový rádius                       | 1,6 mm            |
| Hloubka řezu $a_p$                  | 1 - 5 mm          |
| Posuv $f$                           | 0,25 - 0,8 mm/ot, |
| Lamač třísek                        | PH                |
| Druh                                | CA510             |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Přiřazení dokončování/hrubování      | hrubování                                    |
| Řezný materiál                       | TK   |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | DNMG 150616                                  |
| Počet výměn/řezání                   | 4  |
| Druh produktu                        | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |