

Garant**Soustružnický držák eco krátký, levý, Velikost stopky / destičky: 16/06 mm**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251905 16/06 |
| GTIN | 4045197651150 |
| Třída artiklu | 21U |

Popis

Provedení:

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitu. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a zvýšenou procesní spolehlivost.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 319001 – 319886 nebo dodatečně č. 317900 u délky stopky < 125 mm.

Vnitřní chlazení: ano

ISO kód držáku: PWLNR/L 1620X06

Vhodná vyměnitelná břitová destička: WN.. 0604..

Funkční šířka L₄: 25 mm

Délka hlavy L₁: 30 mm

Celková délka L: 77 mm

Podložka: 259031 9

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Délka hlavy L ₁ | 30 mm |
| Funkční šířka L ₄ | 25 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | WN.. 0604.. |
| ISO kód držáku | PWLNR/L 1620X06 |
| Šroubek klínku | 259018 4 |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Velikost destiček | 6 mm |
| Velikost stopky | 16 mm |
| Lomená páka | 259015 6 |
| Pružina | 259046 2 |
| Podložka | 259031 9 |
| Celková délka L | 77 mm |
| Způsob použití | levý |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň |
| Druh produktu | Soustružnický držák |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| Lomená páka Typ 6 | 259015 6 |
| PrecisionBit pro šestihran, stopka E 6,3 6hran 2,5 mm | 674242 2,5 |
| Podložka Typ 9 | 259031 9 |
| Šroubek klínu Typ 4 | 259018 4 |
| Pružina Typ 2 | 259046 2 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659906 500 |