

**DNMG 150604, Typ: SW05****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250796 SW05
GTIN	4960664629725
Třída artiklu	25E

**Popis**

DNMG 150604 SW05 Druh: SW05

Lamač třísek: MU

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,35 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 140 m/min**Technický popis**

Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 140 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,35 mm/ot,
Lamač třísek	MU
Hlavní způsob použití	Ti
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Druh	SW05

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150604
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení