

**DNMG 150608, Typ: SW05****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250797 SW05
GTIN	4960664629732
Třída artiklu	25E

Popis

DNMG 150608 SW05 Druh: SW05
Lamač třísek: MU
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,35 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 140 m/min

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hlavní způsob použití	Ti
Podmínky řezu	kontinuální
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 140 m/min
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Lamač třísek	MU
Druh	SW05

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150608
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení