

**Garant****Soustružnický držák QuickTurn, pravý, Velikost stopky / destičky: 20/08mm**

## Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 251906 20/08  |
| GTIN           | 4045197651211 |
| Třída artiklu  | 21U           |

## Popis

### Výhoda:

Výměna vyměnitelných břitových destiček bez použití náradí. **Uvolněte aretaci stisknutím tlačítka – vyměňte břit – stiskněte sevření příložky.** Jednoduché a komfortní zkrácení přípravného času. Konstantní síla sevření, vysoká přesnost při výměně, bez údržby.

Vnitřní chlazení: ne

ISO kód držáku: DWLNR/L 2025K08

Vhodná vyměnitelná břitová destička: WN.. 0804..

Funkční šířka L<sub>4</sub>: 25 mm

Délka hlavy L<sub>1</sub>: 32 mm

Celková délka L: 125 mm

Podložka: 259031 42

## Technický popis

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | WN.. 0804.. |
| Velikost destiček                   | 8 mm        |
| Velikost stopky                     | 20 mm       |
| Šroub pro podložku                  | 259025 4    |
| Příložka                            | 259038 9    |
| Funkční šířka L <sub>4</sub>        | 25 mm       |
| Podložka                            | 259031 42   |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Délka hlavy L <sub>1</sub> | 32 mm                      |
| ISO kód držáku             | DWLNR/L 2025K08            |
| Celková délka L            | 125 mm                     |
| Řada                       | QuickTurn                  |
| Způsob použití             | pravý                      |
| Norma                      | DIN ISO 5610               |
| Vnitřní chlazení           | ne                         |
| Úhel nastavení κ           | 95 stupeň                  |
| Použití                    | Čelní soustružení          |
| Použití                    | Podélné soustružení vnější |
| Druh produktu              | Soustružnický držák        |

## Příslušenství

|  |             |
|--|-------------|
| Upínka   | 259353      |
| Podložka   | 259581      |
| Šroubek pro podložku Typ 4   | 259025 4    |
| Upínka Typ 9   | 259038 9    |
| Šroubek pro podložku   | 259171      |
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15                               | 674248 TX15 |
| Podložka Typ 42  | 259031 42   |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659906 500  |