

**DNMG 150612, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250798 CA510
GTIN	4960664698301
Třída artiklu	25E

Popis

DNMG 150612 CA510 Druh: CA510

Lamač třísek: PS

Hloubka řezu a_p : 1 - 4 mm

Posuv f : 0,15 - 0,6 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 450 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 450 m/min
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Hlavní způsob použití	P
Podmínky řezu	kontinuální
Rohový rádius	1,2 mm
Lamač třísek	PS
Hloubka řezu a_p	1 - 4 mm
Druh	CA510

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150612
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení