

Garant**Vyvrtačací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 25/08mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	251942 25/08
GTIN	4045197656971
Třída artiklu	21T

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	32 mm
Podložka	259031 40
Velikost destiček	8 mm
Šroubek klínku	259018 8
Sada pružinových kolíků	259047 2
ISO kód držáku	A25R PWLNR/L08
Vhodná vyměnitelná břitová destička	WN.. 0804..
Sada pružin	259044 2
Lomená páka	259015 2
Středové přesazení L_3	17 mm
Celková délka L	200 mm
Upínací výška L_2	24 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Lomená páka Typ 2	259015 2
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
Podložka Typ 40	259031 40
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Šroubek klínku Typ 8	259018 8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500